

测量投影仪 附件

产品样本 No. C14005



Mitutoyo

附件(可选)

■ 2D数据处理装置QM-Data 200 ●日本专利



该2D数据处理装置可以对从测量投影仪以及测量显微镜输入的X/Y坐标数据进行运算处理，将其结果显示在液晶投影屏上进行打印机打印。

■ 特点

- 充分发挥大型LCD投影屏的各种图表显示功能，可方便测量操作。
- 使用频率较高的组合测量(测量2圆的距离等)可通过键面板上的单键操作进行测量。
- 带有AI测量功能(被测要素自动识别功能)，因而不需要进行测量命令键的切换操作。
- 带有测量顺序的示教功能、重复测量模式中的测量位置导航功能。
- 用户菜单功能能够注册保存用户各别设置的测量命令和工件程序。
- 测量演算结果的公差比对并可对测量结果进行统计处理。
- 将测量结果输出至计算机电子表格计算软件「MS-Excel※」
- 可将测量程序及测量结果保存至USB内存卡(选配件)。
- 有两种机型可以提供：一种为倾角可调的台架式，另一种为安装在投影仪上的悬臂式。
- 投影像位置检测装置OPTOEYE 200对应。
- 打印同时也可进行测量。


※MS-Excel是Microsoft公司的注册商标。

■ 技术规格

品名	QM-Data200	
货号	台架型	悬臂型
	264-155	264-156
显示语言	16国语言对应 日语/英语/德语/法语/意大利语/西班牙语/葡萄牙语/捷克语/中文(繁体)/ 中文(简体)/韩语/土耳其语/瑞典语/波兰语/荷兰语(匈牙利语)	
测量单位	长度：mm 角度：度/度分秒(切换)	
分辨率	0.1μm	
编程功能	测量顺序的作成·实行·编辑	
统计处理	数据量·最大值·最小值·平均值·标准偏差·范围·直方图 按测量功能统计(按图表统计)	
显示部	彩色TFTLCD(LED背光灯)	
ABS (绝对原点)	—	
LAF (激光对焦)	—	
边缘位置补偿	对应(投影仪)	
输入输出	XYZ: 光栅尺输入(最大3轴) RS-232C①: 连接外部PC用 RS-232C②: 连接测量机本体计数器用 OPTOEYE: 光电传感器信号(连接OPTOEYE2用) FS: 连接脚踏开关用 PRINTER: 连接外部打印机用 USB-FDD: 连接USB-FDD用 USB-MEMORY: 连接USB内存卡用	
测量结果输出文件	RS-232输出(CSV形式, MAX-10形式)	
电源	AC100~240V	
最大功率	17W(不含附件)	
外观尺寸	"约260(W)X242(D)X310(H)mm (含台架部分)"	"约318(W)X153(D)X275(H)mm (悬臂水平时)"
重量	约2.9kg	约2.8kg
适用机型	PJ-2500/PJ-3000系列 PJ-H3000系列, PV600A PH-3515F(172-847-5)	PJ-2500/PJ-3000系列 PJ-A3000系列、PJ-H30、PV-5110 PH-3515F(172-949)
标准附件	AC适配器、电源线、简易操作手册	

※ QMData200的特点及详细规格，请参考样本(光学数据处理系统 QM-Data200·画像单元)。

■ 操作面板



■ 操作画面(交差对比)

- 交差对比结果通过彩色显示，确认时一目了然。

项目	设计值	上公差	下公差
直径 φ	2	0.1	-0.1
直径 φ	6	0.1	-0.1
直径 φ	2	0.01	-0.01


公差设定画面



测量结果画面

Mitutoyo


■ 旋转工作台



货号	176-106	172-198	176-305	176-306
产品名称	旋转工作台	微动旋转工作台刻度	微动旋转工作台A	微动旋转工作台B
旋转工作台面的尺寸	Ø112mm	Ø146mm	Ø240mm	Ø270mm
微动调整	—	○	○	○
工作台玻璃的有效直径	Ø60mm	Ø96mm	Ø182mm	Ø238mm
最小读取角度	6'	2'	—	—
重量	1.7kg	2.4kg	5.5kg	6.5kg
适用机型	PJ-A3000 PJ-H30 PV-5110系列	— — —	— — —	— — —


※ 需要准备旋转工作台面尺寸为ø315mm (工作台玻璃有效直径: ø280mm)的微动旋转工作台。

■ 带夹钳的支架(PJ, PV系列)




货号	176-107
适用机型	PJ-A3000系列 PJ-H30系列 PV5110
可压紧的最大厚度	0 - 35mm
重量	0.42kg

■ 带夹钳的V型块



货号	172-234	172-378
适用机型	PH-3515F	PJ-A3000系列 PJ-H30系列 PV5110
最大可装卡直径	Ø50mm	Ø25mm
轴线高度 (根据安装面)	38 - 48mm	38 - 48mm
重量	1.24kg	0.8kg

■ 倾斜式中心架



货号	176-105	172-197
最大可装卡 直径※	Ø70mm (45 × 140mm)	Ø80mm (65 × 140mm)
倾斜面	±10°	±10°
重量	2.4kg	2.5kg

※ 可对应的最大尺寸因投影倍率的不同而有所不同。
()内的尺寸为10°倾斜时。

■ 适配器

货号	176-304	176-317
产品名称	载物台适配器	载物台适配器(C)
外观尺寸 (WxDxH)mm	50x340x15	73x278x17
重量	1.5kg	1.8kg
适用机型	PJ-A3000 PJ-H30 PV-5110	— — —


附件(可选)

■ 旋转卡钳



货号	172-144
适用机型	PH-3515F
旋转角	360°
从安装面上到表面的尺寸	76mm
最小读取角度	5°
重量	2.8kg


■ 双中心架



货号	172-142
适用机型	PH-3515F
最大可装卡直径	120mm (240mm)※
重量	3.3kg

※ 使用双中心架升降装置
(No.172-143) 时

■ 双中心架升降装置



货号	172-143
适用机型	PH-3515F
高度	60mm
重量	2.2kg

■ 垂直支架



货号	172-132
适用机型	PH-3515F
玻璃的大小\	—
重量	1.3kg

■ 标准尺


放大倍率检测用玻璃刻度尺。



货号	172-116	172-330
刻度尺长度	50mm	80mm
最小刻度	0.1mm	
刻度尺精度 (20°C)	$(3 + \frac{5}{1000} L) \mu m$ L= 测量长度 (mm)	

■ 读数尺

是用来直接测量投影像尺寸的玻璃刻度尺。
经常被用来检测标准尺的投影像尺寸。




货号	172-118	172-161	172-329
刻度尺长度	200mm	300mm	600mm
最小刻度	0.5mm		
刻度尺精度 (20°C)	$(15 + \frac{15}{1000} L) \mu m$ L= 测量长度 (mm)		

Mitutoyo

■ OPTOEYE 200 (投影像位置检测装置)



PJ-A3000安装事例



OPTOEYE 200和检测器安装板 A

- 用于提高投影仪测量效率和可靠性的检测装置。无须再像传统方式那样通过目视来确定十字线位置，现在仅需通过投影像便可以进行测量。在降低个人输入所引起的误差和缩短测量时间方面，发挥了巨大的作用。
- 检测器使用了光纤，只需切片夹便可轻松固定。
- 在灯的照度出现变化时具有错误检测功能。
- 可以灵活运用QM-Data 200，QM-Data 200通过电缆提供电源，因此可以不使用AC适配器。
- 使用本系统时，将投影机主机X,Y轴的光栅尺直接与QM-Data 200连接。

货号	332-151
符号	OPT-200
照明	透射照明、反射照明※1
特定检测方向	无指定
最小圆检测	Ø2mm
最小测量线宽	1mm
最大应答速度	1000mm/s
明亮部分的照度范围	30-1500Lx
明暗部分的最小照度差	20Lx以上
重复精度(透射照明)	$\sigma=1\mu\text{m}$ ※2

※1,※2: 根据本公司条件

标准部件的构成	
电器设备部	
检测器: 光纤长: 1950mm	
连接电缆(No.12AAE709): 用于连接电器设备主机和QM-Data 200	
QM-Data 200固定夹具(No.12BAG139): 用于固定QM-Data 200电器设备的主机	

■ OPTOEYE内置(仅PJ-H30D)



PJ-H30D

检测传感器: 屏幕中央部内置、无指向性
照明: 透射照明※3、最小检测圆: Ø2mm (投影像尺寸)
最小线宽: 1mm (投影像尺寸)、重复精度 $\sigma=1\mu\text{m}$ ※4

※3: 依据照明件的不同, 会出现无法检测的情况。

※4: 依据本公司试验条件下的精度。

■ 热敏打印机DPU-414

(PJ-A3000系列、PJ-H30系列、计数器打印用)



货号	QM-Data200用 计数器·角度 显示打印型	12AAD033 02AGD600A 注) 脚踏开关No.12AAA846同时使用
打印方式	热敏串行点阵方式	
打印位数	40位(普通文字9x7点矩阵)	
打印速度	最快52.5character / sec(普通文字)	
外观尺寸	160(W)×170(D)×65.5(H)mm(打印机本体部)	
标配	打印线缆、打印纸(1卷)	
打印纸	No.908353 (5卷)	

※ 计数器·角度打印型, 适用于PJ-3000系列, PJ-H30系列。

■ 升降台

(用于QM-Data 200,
票据打印机等)



货号	172-270
台面位置	720-1020mm可设定高度
台面尺寸	600 × 450mm

■ 安装台




货号	172-269
外观尺寸	500(W) × 830(D) × 450(H)mm

附件(可选)

■ 罩面图

对投影屏上的影像进行快速检查时使用。根据使用用途的不同，备有12个种类可选。



品名	货号	规格
罩面图(12张)	12AAM027	12张一套(No.11~No.22)
罩面图No.11	12AAM587	上部……放射线(间隔1°) 下部……同心圆(间隔1mm)
罩面图No.12	12AAM588	同心圆(间隔5mm)十字线(间隔1mm刻度)
罩面图No.13	12AAM589	同心圆(间隔2mm)十字线
罩面图No.14	12AAM590	水平50mm间隔平行线(放大为1mm=50倍) 垂直20mm间隔平行线(放大为1mm=20倍)
罩面图No.15	12AAM591	间隔10mm方格
罩面图No.16	12AAM592	十字线(间隔0.5mm刻度)
罩面图No.17	12AAM593	间隔1mm方格


品名	货号	规格
罩面图No.18	12AAM594	1°间隔放射线
罩面图No.19	12AAM595	水平1mm间隔平行线
罩面图No.20	12AAM596	同心圆间隔1mm、放射线间隔1°
罩面图No.21	12AAM597	20X用 公制螺纹P=0.2-2mm 标准螺纹28-12牙 惠氏(英制)螺纹20-10牙
罩面图No.22	12AAM598	100X用 公制螺纹P=0.08-0.25mm 20X用 渐开线齿形(标准齿条齿形) 20°m=0.2-1 14.5°m=0.2-1

光学术语基础知识

■ 正立正像与倒立像

所谓正立正像是指投影屏上的投影像与载物台上的工件在上下、左右方向以及移动方向完全一致。

而把下列图中上下、左右方向以及移动方向相反的称为倒立像。



■ 倍率精度

倍率精度是针对某种具有标称放大倍率的投影镜头而言的，把标准尺寸(标准尺的使用长度)放大投影至投影屏上，其投影像的实际测量值与标准尺寸的比率，可以用以下公式计算。(与测量精度不同)

$$\Delta M(\%) = \frac{L - IM}{IM} \times 100\%$$

ΔM : 倍率精度
 L : 投影屏上测量所得标准尺寸的成像长度
 I : 标准尺寸(标准尺的使用长度)
 M : 投影镜头的倍率


标称倍率：投影镜头上显示的倍率
(也称公称倍率)

■ 照明方法(请参照本套样本P1的照片)

- 透射照明……用透射光对工件进行观察的照明方法，特别适用于工件轮廓的放大投影及其尺寸测量。
- 垂直反射照明……把垂直光照射到工件表面的照明方法，用于观察和测量工件的表面形状。
(与半透半反镜或内置半透半反镜的投影镜头并用)
- 斜反射照明……把光斜照射到工件表面的照明方法，可以突出影像的对比度，进行更为立体且清晰的观察。但要注意此时测量尺寸时容易发生偏差。
(与斜反射镜并用。PJ-H3000系列为主机标准附件)


■ 物方远心光路系统

该光学系统的原理是通过在像方焦点位置设置光阑从而使物方主光线与光轴平行。它的特点是即使对焦效果不好，图像发虚，工件成像大小也不会改变。在测量投影仪、测量显微镜中，可以不设置上述光阑，而使灯泡的灯丝位于聚光镜的焦面上，用平行光线进行照明，也可以取得同样的效果(参见下图)




■ 工作焦距

是指对焦时从投影镜头前端到工件上面的距离(高度空间)。在本套样本中相当于符号 L_2 。



■ 视差

是指读取数据时因视线方向造成的误差。



■ 视场直径

是指投影在投影屏上可以看到的工件的最大直径范围

$$\text{视场直径}(\varnothing\text{mm}) = \frac{\text{投影仪投影屏直径}(\varnothing\text{mm})}{\text{所使用投影镜头倍率}}$$

(例)如果投影屏幕直径为 $\varnothing 500\text{mm}$ ，使用5X投影镜头，则

$$\text{(例)} \frac{500(\varnothing\text{mm})}{5(X)} = 100(\varnothing\text{mm})$$

即：可以充满投影屏的实际工件大小为 $\varnothing 100\text{mm}$ 。

欢迎免费参观试测 三丰计量实验室



实现互联网O2O体验模式，
让客户更直观感受三丰品牌量仪的可靠性、操作性及效率性。
同时我们拥有专业成熟的测量技术团队，
可免费提供更全方位的轮廓仪、粗糙度、圆度等数据测试服务，
为您制订 适合的检测解决方案。



如有需要请提前联系各门店及销售人员，我们将全程为您服务！



扫一扫了解更多详情
微信公众账号：大虹工具



抖音扫码 · 关注



微信关注 · 资讯 · 活动


本公司产品分类按照日本《外汇及对外贸易管理法》被列为管制产品类。如将本公司产品用于出口，或携带出境，则需要日本政府的出口许可。购买商品出口后，即使该产品不属于上述法令的管制对象(而属于《全面监管制度》管制品)，该产品的售后服务将会受到影响。如有任何问题，请致电当地三丰联络处。

- 三坐标测量机
- 影像测量机
- 形状测量系统
- 光学仪器
- 传感器系统
- 试验设备和地震仪
- 数显标尺和DRO系统
- 小量具和数据管理系统

大虹的业务涵盖



机床设备



数控刀具



精密量仪及仪器



检测认证服务